



Tahometru manual analogic, Tip: HTM100M



Date comandă

Numărul de comandă	471010 HTM100M
GTIN	2050001774644
Clasa articolului	47F

Descriere

Execuție:

Tahometru manual mecanic pentru măsurarea turației și vitezei la suprafață în diferite domenii de utilizare. Afișaj analogic mare și ușor lizibil cu blocare a indicatorului cu tastă, pentru memorarea ultimei măsurători. Funcționare fără baterie.

Aplicație:

Măsurarea turației: 10 – 10.000 min⁻¹, **viteză:** 1 – 1000 m/min.

Livrare:

Inclusiv roată de măsurare (0,1 m) Cod 471180, vârf de măsurare Cod 471170, vârf gol de măsurare Cod 471190, prelungire.

Notă:

Variante certificate ATEX la cerere:

Tahometru pentru utilizarea în medii cu atmosferă explozivă. Certificat pentru zonele 1 și 2 ATEX.

Calibrarea: I2

Eroare de toleranță: ±0,5 %

Circumferința discului antrenor: 0,1 m

Temperatură de lucru: 0 - 40 °C

Temperatură de depozitare: -10 - 40 °C

Descriere tehnică

Temperatură de lucru	0 - 40 °C
Temperatură de depozitare	-10 - 40 °C

Circumferința discului antrenor	0,1 m
Eroare de toleranță	±0,5 %
Tehnică de măsurare	analogic
Calibrarea	I2
Tip produs	Tahometru manual

Servicii

Calibrare Tahometru/Stroboscop	016600
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare Tahometru/Stroboscop Tip D	027900 D

Accesorii

Vârf de antrenare concav	471190
Vârf de antrenare	471170
Disc de antrenare circumferință 100 mm	471180