




## Disco de corte HOLEX Pro "2 em 1", Ø do disco: 100



### Dados do pedido

Número do pedido	563500 100
GTIN	4045197438577
Classe de artigo	52M

### Descrição

**Versão:****Disco de corte universal para aço e INOX.**

Com eficiência de corte e estável. Ø do orifício 16 mm.

**Utilização:**Para corte livre em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade de corte  $v_c$  máxima de 80 m/s.**Especificação:****A30Q-BF.****Nota:**

A espessura do disco deve ser pelo menos 20% da espessura do material a cortar.

### Descrição técnica

Forma	41
Descrição da forma	reto
Largura do disco	1,6 mm
n.º máximo de rotações	15300 r,p,m,

Ø do furo	16 mm
Especificação	A30Q-BF
Ø do disco	100 mm
para espessuras de material	7,7 - 8 mm
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
ângulo de incidência recomendado	90 grau
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Aço
Motor de acionamento	Retificadora angular
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco de corte

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
seco	adequado		