


Garant
XDLW 09T308 TN, KU 7710, Tip: GGG


Date comandă

Numărul de comandă	212964 GGG
GTIN	4045197720573
Clasa articolului	21H

Descriere

Notă:

 Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Strângeți șurubul de strângere Cod 219933 cu maxim 2,2 Nm!

 Avans f_z per dinte: 0,43 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: XDLW 09T308 TN

Tip: GGG

Rază la colț: 0,8 mm

 Rază de programare la $a_{p \max}$: 1,99 mm

Descriere tehnică

Tip	GGG
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLW 09T308 TN
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,99 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	KU 7710

Materialul sculei	Ceramică
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	0,8 mm
Avans f_z per dinte	0,43 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	600 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		