

Broca espiral MDI extra curta, sem revestimento, Ø DC h7: 5,8mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 122100 5,8 |
| GTIN | 4045197039590 |
| Classe de artigo | 11E |

Descrição**Modelo:**

Semelhante a DIN 6539 (extra curta).

Com o mesmo Ø nominal e de eixo.

Instrução:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Aperto antideslizante na bucha n.º 341050 com mordentes de aperto revestidos a diamante.

Descrição técnica

| | |
|---|------------------|
| Ø nominal D_c | 5,8 mm |
| Tolerância da haste | h7 |
| Avanço f em aço < 1100 N/mm ² | 0,08 mm/U |
| Número de arestas de corte Z | 2 |
| Comprimento dos canais de aparas L_c | 28 mm |
| Tolerância de Ø nominal | h7 |
| Ø haste D_s | 5,8 mm |
| Comprimento total L | 66 mm |
| Norma | DIN 6539 |
| profundidade de perfuração máxima recomendada L_2 | 19,3 mm |
| Revestimento | sem revestimento |
| Óleo de corte | VHM |
| Tipo | N |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Ângulo da ponta | 118 grau |
| Ângulo espiral | 30 grau |
| Haste | Haste cilíndrica com h7 |
| Refrigeração interior | não |
| Anel colorido | sem |
| Tipo de produto | Broca espiral |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Plásticos alumínio | condicionalmente adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |
| Alumínio > 10% Si | condicionalmente adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| Ti > 850 N/mm ² | adequado | | |
| CuZn | adequado | | |
| Uni | adequado | | |
| Óleo | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |
| seco | condicionalmente adequado | | |