

**Fresa rotativa Dentado STEEL – grosso, HM, Tipo: A0616****Dados do pedido**

Número do pedido	547100 A0616
GTIN	
Classe de artigo	55F

Descrição**Versão:**

A inovadora geometria dos dentes permite **um desempenho de corte de aparas muito elevado**, mantendo ao mesmo tempo **um funcionamento suave e uma boa capacidade de controlo**. Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas), é alcançada uma elevada qualidade da superfície. Ø da haste 6 mm.

Utilização:

Otimizada para o processamento **de aço e aço fundido**.

Descrição técnica

Abreviatura do dentado	AÇO
Comprimento total	55 mm
Descrição da forma	Cilindro
Grau de finura do dentado	grosso
Ø da cabeça	6 mm
Forma	A0616
Ø da haste	6 mm
Comprimento da cabeça	16 mm
Material de corte	HM
Tipo de produto	Fresa rotativa

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
GG(G)	adequado		