


**Lixas de lamelas (SiC), Grão 120, Ø da cabeça x largura da cabeça: 30X10****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 554670 30X10  |
| GTIN             | 4045197241009 |
| Classe de artigo | 52E           |

**Descrição****Versão:**

Disposição das lâminas em leque em torno do eixo da ferramenta.

Lâminas de lixa recobertas com **grão de carboneto de silício (SiC)**. Ø da haste 6 mm.

**Utilização:**

Principalmente para trabalhos de retificação de precisão e polimento em raios maiores no fabrico de ferramentas e moldes, assim como no fabrico de recipientes e aparelhos. As lâminas de lixa adaptam-se aos contornos da peça de trabalho.

**Descrição técnica**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Granulometria               | 120                        |
| Largura da cabeça           | 10 mm                      |
| n.º máximo de rotações      | 25400 r,p,m,               |
| n.º de rotações recomendado | 16000 r,p,m,               |
| Ø da haste                  | 6 mm                       |
| Ø da cabeça                 | 30 mm                      |
| Abrasivo                    | Carboneto de silício (SiC) |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Abreviatura abrasivo        | SiC              |
| Atributo do nome do produto | Grão 120         |
| Tipo de produto             | Lixas de lamelas |

**Dados de utilizador**

|                              | Adequabilidade            | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg                       | adequado                  |                |            |
| Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adequado                  |                |            |
| Aço < 55 HRC                 | adequado                  |                |            |
| Aço < 60 HRC                 | adequado                  |                |            |
| Aço < 67 HRC                 | condicionalmente adequado |                |            |
| INOX                         | adequado                  |                |            |
| Ti                           | condicionalmente adequado |                |            |
| GG(G)                        | adequado                  |                |            |
| CuZn                         | adequado                  |                |            |
| Plástico, GFK                | adequado                  |                |            |
| Pedra                        | condicionalmente adequado |                |            |
| Vernizes                     | condicionalmente adequado |                |            |
| seco                         | adequado                  |                |            |