

**Combidisc® Disc de rectificat CONTOUR, Ø 60 mm, Granulație: 120****Date comandă**

Numărul de comandă	554034 120
GTIN	4007220898864
Clasa articolului	55G

Descriere**Execuție:**

Sistemul de schimbare rapidă cu filet din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

Proeminența a discului cu muchie vălurată **pentru șlefuirea fină a contururilor și suprafețelor concave.**

Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

A se folosi cu discul suport moale Cod 554091 50.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

Descriere tehnică

Granulație	120
Ø discurilor	60 mm
Material abraziv	Oxid de aluminiu (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A

Caracteristici nume produs	Ø 60 mm
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Tip produs	Disc de șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 50 mm

554091 50