

**3M**

## Dados do pedido

Número do pedido	566965 125
GTIN	4046719066537
Classe de artigo	53M

## Descrição

**Modelo:**

Lado aderente com sistema de gancho em T duplo, para uma aderência segura dos discos autoaderentes de velo abrasivo.

**Indicado para:**

**Com centragem** para discos autoaderentes n.º 566902 – 566950.

**Atenção:**

Velocidade periférica máxima em retificadoras angulares **com discos abrasivos autoaderentes** 40 m/s.

## Descrição técnica

velocidade periférica máxima	40 m/s
n.º máximo de rotações	11000 r,p,m,
Ø exterior	125 mm
Tipo de produto	Pratos de apoios