



## Dispozitiv de tăiat țevi din plastic



### Date comandă

Numărul de comandă	819625
GTIN	4045197721471
Clasa articolului	82A

### Descriere

#### Execuție:

Corp de bază din aluminiu turnat sub presiune, cu 4 role de ghidare și cu canelură. **Reglare rapidă a tijei** pe principiul clichetului și revenire cu arc. Mâner ergonomic cu roțițe de tăiat de schimb.

#### Aplicație:

Pentru secționarea țevelor PE, PP, VPE, PB și PVDF.

Prin schimbarea roții de tăiat, poate fi utilizat și pentru țevi din cupru, aluminiu și cu pereți subțiri din INOX. (Disponibil opțional.)

#### Piese de schimb:

Pentru bolțuri de schimb, consultați Cod 819630 și pentru roțițe de tăiat de schimb, Cod 819613; 819620.

Ø roțiță de tăiat: 30 mm

Lățime roțiță de tăiat: 6,25 mm

Alezaj roțiță de tăiat: 4,85 mm

Pentru Ø exterior al țevii: 6 - 76 mm

### Descriere tehnică

Alezaj roțiță de tăiat	4,85 mm
Lățime roțiță de tăiat	6,25 mm
Ø roțiță de tăiat	30 mm
Pentru Ø exterior al țevii	6 - 76 mm

Număr role de ghidare	4
Număr roțițe de tăiat	1
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

## Accesorii

Roțiță de tăiat de schimb pentru cupru / aluminiu / inox	819620
Bolțuri de roțițe	819630
Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 54 mm	814920 54
Debavurator universal, mâner din 2 componente cu 3 lame (S10, S20, S35)	838410
Roțiță de tăiat de schimb pentru țevi din plastic și material compozit	819613
Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 35 mm	814920 35