

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 160612, para processamento de desbaste****Dados do pedido**

Número do pedido	250336 HB7035-1
GTIN	4045197873965
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 260 m/min
Condição de corte	fortemente interrompido
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Tipo	HB7035-1
Profundidade de corte a_p	1,5 - 8 mm
Quebra-aparas	SG
Aplicação principal	P
#Raio do canto	1,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Material de corte	HM

Ficha de dados

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160612
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear