

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 190616, para desbaste****Dados do pedido**

Número do pedido	250341 HB7035-1
GTIN	4045197874009
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Condição de corte	fortemente interrompido
Aplicação principal	P
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 260 m/min
Tipo	HB7035-1
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Quebra-aperas	SG
Profundidade de corte $a_p$	1,5 - 8 mm
#Raio do canto	1,6 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 190616

Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear