

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMM 190616, para maquinagem grossa****Dados do pedido**

Número do pedido	250464 HB7035-1
GTIN	4045197874078
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 260 m/min
Avanço f	0,4 - 1,2 mm/U
Condição de corte	fortemente interrompido
Profundidade de corte a_p	2 - 10 mm
Tipo	HB7035-1
Quebra-apanas	SR
#Raio do canto	1,6 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Material de corte	HM

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 190616
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear