

Pastilha de corte reversível por torneamento SNMM 150616, para maquinagem grossa, Tipo: HB7035-1



Dados do pedido

Número do pedido	251390 HB7035-1
GTIN	4045197874627
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	2 - 12 mm
Tipo	HB7035-1
Raio do canto	1,6 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 260 m/min
Avanço f	0,4 - 1,2 mm/U
Condição de corte	fortemente interrompido
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	SR
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMM 150616

Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear