

Garant**Cap de frezare TPC cu sfărâmătoare de așchii 2×D, HB730, Ø D f8: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210343 16
GTIN	4045197722300
Clasa articolului	21M

Descriere**Execuție:**

Cap de frezare conceput **special pentru utilizarea TPC.**

Notă:

$a_{e\ max} = 0,1 \times D$ pentru prelucrare TPC.

h_{max} : Valorile indicate în tabel reprezintă valorile maxime.

Parametrii de așchiere pentru frezarea convențională se găsesc în manualul de așchiere Cod 110020.

Descriere tehnică

Lungime cap l	40 mm
Ø de tăiere D	16 mm
Lungimea tăișului L_2	32 mm
Grosime la centru h_{max} pentru frezare TPC în oțel < 900 N/mm ²	0,06 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,32 mm
Referință de prindere	16 mm
Unghi teșitură	45 grad
Lungimea totală L	45,3 mm
Număr de dinți Z	5
Serie	TopCut

Fișă de date

Categorie	HB730
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Unghiul elicei	45 grad
Caracteristica unghiului elicei	Inegal
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățimea de atac a_e la operația de frezare	$0,1 \times D$ mm
Strategie de așchiere	TPC
Răcire interioară	nu
Suport recomandat	GARANT TopCut
Tip produs	Plăcuță pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	50 m/min	H
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
GG(G)	recomandat	160 m/min	K
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		

Fișă de date

Uscat	indicat în anumite condiții
Aer	recomandat