

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento VBMT 110302, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	261142 HB7035-1
GTIN	4045197874771
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicação principal	P
Condição de corte	fortemente interrompido
Tipo	HB7035-1
#Raio do canto	0,2 mm
Quebra-aparas	SS
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 110302

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear