

**GEDORE****Set de dispozitive manuale de hidraulice de îndoit țevi****Date comandă**

Numărul de comandă	821250
GTIN	4017981245616
Clasa articolului	63M

**Descriere****Execuție:**

Pentru țevi moi din cupru conform EN 1057 până la 22 mm (și termoizolate), precum și țevi de oțel de precizie conform EN 10305-3 (DIN 2394) până la 18×1,5 mm. Cu transmisie hidraulică pentru efort redus. Unghi de îndoire până la 90°.

**Livrare:**

Sculă de îndoit hidraulică, 7 segmente de îndoire, 3 contrasuporturi, cutie din plastic.

**Descriere tehnică**

Greutate	6,2 kg
Număr segmente de îndoire	7
Pentru Ø exterior al țevii	10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm
Unghi îndoire maxim	90 grad
Ambalaj	Cutie din plastic
Tip produs	Aparat de îndoit

