

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento VBMT 160408, para acabamento****Dados do pedido**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 261154 HB7035-1 |
| GTIN             | 4045197874832   |
| Classe de artigo | 21G             |

**Descrição técnica**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Quebra-aparas                                 | SS                      |
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,2 - 1,5 mm            |
| Aplicação principal                           | P                       |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 120 - 350 m/min         |
| Condição de corte                             | fortemente interrompido |
| #Raio do canto                                | 0,8 mm                  |
| Tipo  | HB7035-1                |
| Avanço f                                      | 0,05 - 0,2 mm/U         |
| Atribuição de acabamento/desbaste             | Acabamento              |
| Material de corte                             | HM                      |
| Código ISO da pastilha de corte reversível    | VBMT 160408             |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Número de trocas/cortes | 2  |
| Tipo de produto         | Pastilha de corte reversível para torneiar |