

**Pastilha de corte reversível por torneamento VC.T 160402, para acabamento,  
Tipo: HB7035-1****Dados do pedido**

Número do pedido	261370 HB7035-1
GTIN	4045197874887
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Condição de corte	fortemente interrompido
Quebra-aperas	SS
Tipo	HB7035-1
Raio do canto	0,2 mm
Aplicação principal	P
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 350 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160402

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar