

Ficha de dados

Garant

Fresa de desbaste de MDI, DLC, Ø d11 DC: 4



Dados do pedido

Número do pedido	205331 4
GTIN	4045197878823
Classe de artigo	11X

Descrição

Versão:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.

Perfil de cordão redondo.

Polimento especial para o processamento de metais não ferrosos.

Com revestimento **DLC sp²** da mais recente geração.

Descrição técnica

Número de dentes Z	3
Projeção L ₁ incl. exposição	20 mm
Comprimento total L	57 mm
Comprimento da lâmina L _c	11 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Largura do chanfro de canto a 45°	0,35 mm
Avanço f _z para corte de bordas em alumínio de apara curta	0,045 mm
Ø haste D _s	6 mm
Haste	DIN 6535 HA com h6
Tolerância de Ø nominal	d11
Avanço f _z para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta	0,035 mm
Ø das lâminas D _c	4 mm

Ficha de dados

Ø de exposição D ₁	3,8 mm
Ângulo espiral	30 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Revestimento	DLC
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Perfil de fresagem	WR
Largura de corte a _e na operação de fresagem	0,5×D ao rebordear
Largura de corte a _e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Refrigeração interior	não
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Cu	adequado		
CuZn	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/205331-4>