

HOLEX

Bandă de șlefuit tip evantai (ZA), granulație 60 semi-grosier, Ø bandăxlățime bandă: 30X30mm



Date comandă

Numărul de comandă	553821 30X30
GTIN	4045197723147
Clasa articolului	52E

Descriere

Execuție:

Banda de șlefuit este fixată prin dilatarea corpului de cauciuc la o turație înaltă. Banda poate fi utilizată pe lățimea sa totală, este rezistentă la alunecare și poate fi schimbată repede și ușor. (Montaj în direcția creșterii). Compatibil numai cu suportul șlefuit al benzii de șlefuit.

Lamele de șlefuit din țesătură de corindon cu zirconiu (ZA), amplasate ermetic în jurul unui miez stabil. Lamelele individuale se uzează uniform, astfel țesătura nouă de șlefuire este descoperită în permanență, mărindu-se astfel exponențial durabilitatea și puterea de îndepărtare.

Aplicație:

Benzile de șlefuit sunt utilizate în special la șlefuirea suprafețelor, care necesită o așchiere a materialului mai puternică – și pe muchii.

Pentru lucrări agresive de șlefuire a suprafețelor, ca alternativă la benzile de șlefuit sau șlefuitoarele tip evantai. Se utilizează exclusiv în direcția de rulare a corpului portant, direcția de rulare este marcată pe miezul benzii.

Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de șlefuit Cod 553600.

Descriere tehnică

Ø tubului	30 mm
Granulație	60
Lățime manșoane	30 mm
Turație maximă	19100 min ⁻¹
Ø exterior	45 mm
Grad de finețe	semi-grosier
Material abraziv	Corindon cu zirconiu
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Formă manșoane	cilindric
Tip produs	Bandă de șlefuit tip evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Suport crestă pentru banda de șlefuit, Ø cozii 6 mm Ø cap×lungimea capului 30X30 mm

553600 30X30