

**Agenți de etanșare pentru fileturi, 50 ml, ID producător: 58-11****Date comandă**

Numărul de comandă	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Clasa articolului	08G

Descriere**Execuție:**

Substanțele de etanșare înlocuiesc cânepa, benzile de etanșare și pastele, sunt rezistente la gaze, lichide, aer, apă, uleiuri, hidrocarburi și numeroase produse chimice. **Contactul complet pe suprafețe** garantează etanșeitate de **100 %**. Răsucirea sau corecturile pozițiilor sunt posibile în orice moment cu o unealtă obișnuită, înaintea întăririi. Resturile de substanțe de etanșare nu înfundă filtrele și supapele.

Aplicație:

Material de rezistență medie pentru etanșarea filetelor și a țevilor, autorizare NSF-P1, **fără marcă**.

Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării substanței de etanșare.

Descriere tehnică

Rezistența la funcționare conform	1 - 2 h
Moment de rupere minim	18 - 24 Nm
Pentru mărimea de filet M până la	M56

Denumirea producătorului	58-11
Pentru mărimea de filet în inch	2 inch
Pentru tip filet	Toate
Rezistența manuală după	15 - 30 min
Vâscozitate dinamică	20000 - 80000 mPas
Intervalul de temperatură	-55 - 150 °C
recomandat pentru domeniu de utilizare	toate îmbinările filetate
Cantitate de umplere	50 ml
recomandat pentru material	Metal
Culoarea	galben
Forma	lichid
Joc maxim	0,3 mm
Temperatură de depozitare	10 - 25 °C
Bază chimică	metacrilat anaerob
Punct de aprindere	100 °C
Valabilitate de la data producției	12 lună
Clasă de rezistență	rezistență medie
Demontare	cu sculă specială
Densitate	1,1 g/cm ³
Caracteristici nume produs	50 ml
Tip produs	Substanță de etanșare

Accesorii

Sprayuri de curățare și degresare Codul de produs al producătorului 7063

083392 7063

Sprayuri de curățare și degresare Codul de produs al producătorului 7061

083391 7061