

Garant**Porta-ferramentas de ranhuramento standard Ø DS 25 mm, a partir da largura de ranhura m: 2****Dados do pedido**

Número do pedido	290355 2
GTIN	4045197881083
Classe de artigo	29K

Descrição**Atenção:**

Utilizar sempre Ø de pré-perfuração mínimo de acordo com a largura da ranhura (p. ex., para largura da ranhura de 14 mm = Ø de pré-perfuração mínima de 38,22 mm.)

Nota:

- Os tamanhos de suporte individuais são adequados para diferentes larguras de ranhura. Nestes casos, usar sempre a combinação ideal de suporte e inserto de corte (tamanho idêntico) para máxima estabilidade.
- Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391 – 290393 para o ajuste exato da coordenada Y.
- Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.

Descrição técnica

indicado para largura de ranhura m	2 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	7,03 mm
Parafuso	290399 1
Comprimento útil L ₁	25 mm
Desvio central L ₃	3,65 mm
Ø da haste	25 mm
Ø do suporte de lâminas D ₁	6,5 mm
Refrigeração interior	sim

Ficha de dados

Comprimento da haste L _s	90 mm
Haste	Haste combi
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/290355-2>