

Garant**Porta-ferramentas de ranhuramento standard Ø DS 32 mm, a partir da largura de ranhura m: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	290358 10
GTIN	4045197881229
Classe de artigo	29K

Descrição**Atenção:**

Utilizar sempre Ø de pré-perfuração mínimo de acordo com a largura da ranhura (p. ex., para largura da ranhura de 14 mm = Ø de pré-perfuração mínima de 38,22 mm.)

Nota:

- Os tamanhos de suporte individuais são adequados para diferentes larguras de ranhura. Nestes casos, usar sempre a combinação ideal de suporte e inserto de corte (tamanho idêntico) para máxima estabilidade.
- Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391 – 290393 para o ajuste exato da coordenada Y.
- Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.

Descrição técnica

indicado para largura de ranhura m	10 mm
indicado para largura de ranhura m	12 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	27,73 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	27,37 mm
Parafuso	290399 3
Comprimento útil L ₁	86 mm
Desvio central L ₃	14 mm
Ø da haste	32 mm

Ficha de dados

Ø do suporte de lâminas D ₁	25 mm
Refrigeração interior	sim
Comprimento da haste L _s	100 mm
Haste	Haste combi
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/290358-10>