

Garant GRIDLINE

**Carcasă 16G recomandată pentru dispozitiv de reglare pe înălțime / dispozitiv de rabatare și reglare pe înălțime și menghină, Înălțime: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	927321 800
GTIN	4062406108496
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă 16G în construcție de oțel stabilă. Ușa se închide cu **încuietoare cilindrică**. Setare care nu se închid.

Recomandat pentru dispozitiv de reglare pe înălțime / dispozitiv de rabatare și reglare pe înălțime Cod 967565 Ref. 120 și menghină Cod 967100 Ref. 120 (nu se găsește în setul de livrare).

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Descriere tehnică**

Greutate	39,2 kg
Număr de sertare	1
Lățime	400 mm
Înălțime	800 mm

Adâncime	650 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Lățime utilă	280 mm
Înălțimea utilă	570 mm
Adâncime utilă	600 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Grosimea materialului	1 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Picior

## Accesorii

Dispozitiv de rabatare și reglare pe înălțime cu menghină Lățimea bacului de menghină 120 mm	967565 120
Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 12	951020 12
Menghină paralelă Lățimea bacurilor 120 mm	967100 120
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12