

**Lima plana, Corte 1 (bastardo), Comprimento sem espigão: 350****Dados do pedido**

Número do pedido	510100 350
GTIN	4009215016888
Classe de artigo	56B

Descrição**Versão:**

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As **limas não abauladas** têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.

3 lados picados; ponta romba.

Utilização:

A **lima de qualidade** para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

Norma:

DIN 7261 Forma A

Descrição técnica

Comprimento sem espigão	350 mm
Secção transversal	35×7,5 mm
Atributo do nome do produto	Corte 1 (bastardo)
Corte	1
Tipo de corte	Bastardo
Forma	A
Descrição da forma	plano e rombo
Superfícies limadas	3
incl. cabo de lima	não
Norma	DIN 7261

Ficha de dados

Tipo de produto

Lima de oficina

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/510100-350>