




Prensa de bancada de precisão, Largura do mordente A: 25



Dados do pedido

Número do pedido	494480 25
GTIN	4045197525413
Classe de artigo	42L

Descrição

Versão:

Torno de precisão em modelo com cromado duro (latão) ou anodizado (alumínio). Ideal para utilização com peças pequenas, p. ex., em microscópios e projetores de perfil ou com rugosímetros. Precisão angular de 0,04 mm, mordentes de aperto intercambiáveis em aço inoxidável temperado, assim como em plástico. Mordentes de aperto fixos com prismas para peças cilíndricas. O prisma adicional no mordente de aperto fixo, assim como as ranhuras de aperto nos lados longitudinais aumentam as possibilidades de utilização.

Descrição técnica

Material da prensa de bancada	Alumínio anodizado
Altura total c	25 mm
área de fixação máxima b	24,5 mm
Comprimento total a	75 mm
Largura do mordente A	25 mm
Altura do mordente C	10 mm
Largura total B	25 mm
Tipo de produto	Torno de controle

