

HOLEX**Portscule de fixare a mandrinei SK, SK / conul mandrinei: 50/16****Date comandă**

Numărul de comandă	342887 50/16
GTIN	4062406109394
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Călit complet și rectificat foarte precis. Concentricitate foarte bună deoarece nu sunt presate așchii în suprafața călită și loviturile ușoare nu provoacă creștături.

Execuție de precizie cu parte de fixare conform DIN și filet de strângere.

Con conform DIN 69871 A, Partea 1 cu flanșă de prindere și filet pentru șuruburi de tragere.

Aplicație:

Pentru prinderea mandrinelor pe mașinile de frezat și mașini orizontale de alezat și frezat cu con ISO.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descriere tehnică

Dimensiune con cu înclinare mare	50
Conul mandrinei DIN 238	B 16
Cod de culoare pentru coada recomandată	SK 50
Filet interior de strângere	M24
Ø conului D	15,733 mm
Tip produs	Suport pentru mandrină

