



Portscule de fixare a mandrinei SK, SK / conul mandrinei: 40/16



Date comandă

Numărul de comandă	342886 40/16
GTIN	4062406109370
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

Călit complet și rectificat foarte precis. Concentricitate foarte bună deoarece nu sunt presate așchii în suprafața călită și loviturile ușoare nu provoacă creștături.

Execuție de precizie cu parte de fixare conform DIN și filet de strângere.

Aplicație:

Pentru prinderea mandrinelor pe mașinile de frezat și mașini orizontale de alezat și frezat cu con ISO. Cu filet de strângere interior M 16 și canal circular pentru **strângere automată** (de exemplu pentru mașini tip Maho, Deckel, Mikron etc. recomandat **de asemenea pentru toate mașinile standard** cu strângere manuală).

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descriere tehnică

Ø conului D	15,733 mm
Conul mandrinei DIN 238	B 16
Dimensiune con cu înclinare mare	40
Filet interior de strângere	M16
Cod de culoare pentru coada recomandată	SK 40
Tip produs	Suport pentru mandrină

