



Ferramenta de tornear em gancho direita semelhante a DIN 263 (ISO 11), P20/K25, Quadrado da haste: 10



Dados do pedido

Número do pedido	297135 10
GTIN	4045197885586
Classe de artigo	22E

Descrição

Versão:

Haste de aço de **metal duro** com resistência a 700 – 800 N/mm² e superfícies de contacto planas fresadas. Equipada com pastilhas de corte de metal duro diamantadas. O chanfro de superfície livre das pastilhas está retificado com precisão. Todas as ferramentas de tornear são fornecidas com arestas de corte afiadas. Ao extrair as arestas de corte com um lapidador manual de carboneto de boro, a resistência da cunha de corte aumenta. A extensão da extração das arestas de corte depende das condições de trabalho. Em caso de desbaste e cortes interruptos, é essencial extrair as arestas de corte.

Equipada com pastilhas de corte de metal duro diamantadas.

Utilização:

P20/K25 para processamento de aço e ferro fundido.

M20 para processamento de aços inoxidáveis.

Atenção:

Em caso de desbaste e cortes interruptos, as arestas de corte devem ser extraídas com um lapidador manual (n.º 558812).

Descrição técnica

profundidade máxima de punção t _{máx.}	6 mm
Largura da aresta de corte	3 mm
para furos de Ø a partir de	25 mm
Quadrado da haste	10 mm
Comprimento total	150 mm

Material de corte

P20/K25

Tipo de produto

Ferramenta de tornear