

HOLEX**Ferramenta de torneiar em gancho direita semelhante a DIN 263 (ISO 11), M20, Quadrado da haste: 10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	297145 10
GTIN	4045197885593
Classe de artigo	22E

Descrição**Modelo:**

Equipada com pastilhas de corte de metal duro diamantadas.

Utilização:

P20/K25 para processamento de aço e ferro fundido.

M20 para processamento de aços inoxidáveis.

Atenção:

Em caso de desgaste e cortes interrompidos, as arestas de corte devem ser extraídas com um lapidador manual (n.º 558812).

Descrição técnica

profundidade máxima de punção $t_{m\acute{a}x}$.	6 mm
Quadrado da haste	10 mm
Largura da aresta de corte	3 mm
para furos de \varnothing a partir de	25 mm
Comprimento total	150 mm
Óleo de corte	M20
Tipo de produto	Ferramenta de torneiar