

**Portsculă combi pentru freze cu alezaj, SK 40 A = 52, Ø dornului d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302505 16
GTIN	4062406110987
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

Filet interior pentru strângere manuală.

**Aplicație:**

**Cu pană longitudinală** – pentru freze **cu canal interior longitudinal**, de ex. DIN 841.

**Cu inel de antrenare** – pentru freze cu **canal frontal**, DIN 1880.

**Livrare:**

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Cheie specială Cod 309840.

**Descriere tehnică**

Lungimea dornului de frezare L <sub>3</sub> cu inel de antrenare	17 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Lungimea totală L	162 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	16
Filet M	M16
Lungime activă dimensiune A	52 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	27 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16

Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Suport	SK 40 A = 52
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	≤ 6 μm
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj