

**Portsculă combi pentru freze cu alezaj, SK 40 A = 52, Ø dornului d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302505 40
GTIN	4062406111076
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicație:

Cu pană longitudinală – pentru freze **cu canal interior longitudinal**, de ex. DIN 841.

Cu inel de antrenare – pentru freze cu **canal frontal**, DIN 1880.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	52 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	40
Lungimea totală L	172 mm
Filet M	M16
Lungimea dornului de frezare L ₄	41 mm
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	27 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	40
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40

Ø de prindere D ₁	40 mm
Suport	SK 40 A = 52
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	≤ 6 μm
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj