

HOLEX**Ferramenta de torneiar roscas interiores direita semelhante a DIN 283 (ISO 13), M20, Quadrado da haste: 10mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 297185 10 |
| GTIN | 4045197885715 |
| Classe de artigo | 22E |

Descrição**Modelo:**

Equipada com pastilhas de corte de metal duro diamantadas.

Utilização:

P20/K25 para processamento de aço e ferro fundido.

M20 para processamento de aços inoxidáveis.

Atenção:

Em caso de desgaste e cortes interrompidos, as arestas de corte devem ser extraídas com um lapidador manual (n.º 558812).

Descrição técnica

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| para furos de Ø a partir de | 20 mm |
| Quadrado da haste | 10 mm |
| Comprimento total | 150 mm |
| Óleo de corte | M20 |
| Tipo de produto | Ferramenta de torneiar |