



## Portsculă combi pentru freze cu alezaj, SK 50 A = 55, Ø dornului d1: 32mm



### Date comandă

Numărul de comandă	302515 32
GTIN	4062406111113
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Execuție:

Filet interior pentru strângere manuală.

#### Aplicație:

**Cu pană longitudinală** – pentru freze **cu canal interior longitudinal**, de ex. DIN 841.

**Cu inel de antrenare** – pentru freze cu **canal frontal**, DIN 1880.

#### Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

#### Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840.

### Descriere tehnică

Filet M	M24
Lungimea totală L	206 mm
Lungime activă dimensiune A	55 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>3</sub> cu inel de antrenare	24 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	38 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	32
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32

Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
Suport	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	≤ 6 μm
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj