




Ferramenta com cilindro de compressão liso EG45-40M universal, Tipo de alojamento do encabadouro: S32



Dados do pedido

Número do pedido	291520 S32
GTIN	4060491000183
Classe de artigo	29F

Descrição

Modelo:

Para uso em tornos CNC e convencionais.

Design simétrico – de uso universal como versões direita e esquerda.

Vantagem:

Qualidade de superfície $R_z < 1 \mu\text{m}$ possível.

Avanços de até 1 mm/rotação (processamento exterior).

Resultados constantes através da medição contínua da força de laminação.

Utilização:

Para acabamento mecânico de superfície.

Para processar todos os materiais metálicos até uma resistência à tração de 1400 N/mm^2 e uma dureza de até 45 HRC.

Indicado para:

Área de \varnothing (recomendado): a partir de 35 mm

Recomendação:

Para superfícies exteriores com raio subsequente até à superfície plana.

Instrução:

- **Outras ligações de haste disponíveis a pedido.**
- **As recomendações tecnológicas detalhadas encontram-se no manual de instrução.**

Raio do rolo = 2,5 mm. Raios de peça de trabalho processáveis de 4 mm até 12 mm.

Descrição técnica

Quadrado da haste	32×32 mm
força de laminação máxima	4 kN
Desfasamento central das pontas f	101,1 mm
Ø do rolo	40 mm
Tipo de alojamento do encabadouro	S32
Projeção L _A	130 mm
Sentido de corte	esquerda e direita
Tipo de produto	Ferramenta com cilindro de compressão liso