

Garant**Cap de filetare MLA RI 50 bar, HSK-A 63, Gama de filetare: M1-12****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 338110 M1-12 |
| GTIN | 4062406112080 |
| Clasa articolului | 31M |

Descriere**Execuție:**

- **Cu compensarea minimă a lungimii (MLA), prin elementul de amortizare.**
- **Durabilitatea tarodului cu până la 300 % mai mare.**
- **Sistem de răcire internă cu presiune de până la 50 bari.**
- **Strângere sigură în capetele cu schimbare rapidă pentru bușele elastice tip ER.**
- **Concentricitate a cozii conice până la $< 3 \mu\text{m}$.**

Aplicație:

Pentru **centrele de prelucrare cu ax sincron.**

- **Pentru compensarea diferențelor de pas între tarozii de mașină și axul sincron.**
- **Pentru compensarea toleranțelor de pas între tarozi.**

Accesorii opționale:

Bușe elastice ER, consultați Cod 308881 – 309240 (Ref. ER11 / 16 / 25). Bușe elastice de filetare tip ER cu pătrat, consultați Cod 309399 – 309413 (Ref. ER 11 / 16 / 25).

Capete cu schimbare rapidă și prelungitoare, consultați Cod 338120 – 338142.

Pentru șuruburi de tragere, consultați Cod 308600 – 308806.

Pentru conducta de răcire pentru fixare tip HSK, consultați Cod 309880.

Pentru cheia tubulară pentru fixare tip HSK, consultați Cod 309890.

Notă:

Turația maximă 4000 min⁻¹.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Gama de filetare | M1 - M12 |
| Lungime activă dimensiune A | 64 mm |
| Ø interior D ₁ | 20 mm |
| Ø exterior D | 43 mm |
| Recomandat pentru ER | 11 / 16 |
| Compensarea lungimii cursă | 1 mm |
| Compensarea lungimii presiune | 0,2 mm |
| Suport | HSK-A 63 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari |
| Forma | A |
| Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |