




## Ferramenta com cilindro de compressão liso EG45-40M universal, Tipo de alojamento do encabadouro: PSC80



### Dados do pedido

Número do pedido	291520 PSC80
GTIN	4060491000220
Classe de artigo	29F

### Descrição

**Modelo:**

Para uso em tornos CNC e convencionais.

Design simétrico – de uso universal como versões direita e esquerda.

**Vantagem:**

Qualidade de superfície  $R_z < 1 \mu\text{m}$  possível.

Avanços de até 1 mm/rotação (processamento exterior).

Resultados constantes através da medição contínua da força de laminação.

**Utilização:**

Para acabamento mecânico de superfície.

Para processar todos os materiais metálicos até uma resistência à tração de  $1400 \text{ N/mm}^2$  e uma dureza de até 45 HRC.

**Indicado para:**

Área de  $\varnothing$  (recomendado): a partir de 35 mm

**Recomendação:**

Para superfícies exteriores com raio subsequente até à superfície plana.

**Instrução:**

- **Outras ligações de haste disponíveis a pedido.**
- **As recomendações tecnológicas detalhadas encontram-se no manual de instrução.**

Raio do rolo = 2,5 mm. Raios de peça de trabalho processáveis de 4 mm até 12 mm.

## Descrição técnica

força de laminação máxima	4 kN
Ø do rolo	40 mm
Desfasamento central das pontas f	69 mm
Tipo de alojamento do encabadouro	PSC80
Projeção L <sub>A</sub>	166,3 mm
Sentido de corte	esquerda e direita
Tipo de produto	Ferramenta com cilindro de compressão liso