



Ferramenta com cilindro de compressão liso G, Haste cilíndrica Ø 20 mm, Ø D: 6



Dados do pedido

Número do pedido	291553 6
GTIN	4060491000305
Classe de artigo	29F

Descrição

Versão:

Para utilização em perfuradoras, fresadoras e tornos CNC e convencionais.

Ajuste contínuo em μm (faixa de ajuste de -0,05 mm até 0,1 mm).

Vantagem:

Especialmente concebida para produção em série. Máxima produtividade graças aos **avanços** de 0,05 mm – 0,3 mm **por rolo**.

Qualidade de superfície $R_z < 1 \mu\text{m}$ possível.

A libertação automática durante o retorno da ferramenta evita danos na superfície alisada.

Utilização:

- **Para acabamento mecânico de superfície.**
- **Para processar todos os materiais metálicos até uma resistência à tração de 1400 N/mm^2 e uma dureza de até 45 HRC.**
- **Processamento com rotação para a direita.**
- **Até à classe de tolerância IT8.**
- **Para furos de Ø até 49 mm.**

Nota:

A partir de Ø de 10 mm opcionalmente disponível com refrigeração interna.

Descrição técnica

Faixa de ajuste	-0,05 / +0,1 mm
Ø nominal D	6 mm
Ø haste D_s	35 mm

Número de rolos	3
Comprimento útil L_N	50 mm
Projeção L_A	128 mm
Tipo de alojamento do encabadouro	Haste cilíndrica Ø 20 mm
Tipo de produto	Ferramenta com cilindro de compressão liso