

**Garant**
**GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	201647 3
GTIN	4062406112967
Clasa articolului	11X

**Descriere**
**Execuție:**

**Rectificare** prin detalonare dublă cu **2 teșituri pentru** utilizarea în **domeniul HPC**.

Rezistență la oxidare și duritate la cald mai mari.

Se poate utiliza cu viteze ridicate de așchiere, recomandat în mod deosebit și pentru Toolox®.

**Notă:**

**Produsul succesori pentru Cod 201644.**

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	2
Toleranță Ø nominal	e8
Lungimea tăișului $L_c$	8 mm
Avans $f_z$ pentru frezare laterală în INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Ø cozii $D_s$	6 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	15 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,04 mm
Lungimea totală L	57 mm
Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6

Ø tăişului $D_c$	3 mm
Unghiul elicei	50 grad
Ø de degajare $D_1$	2,8 mm
Unghi teșitură	45 grad
Serie	Master Inox
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	115 m/min	H
TOOLOX 44	recomandat	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M

Uni	indicat în anumite condiții
Umiditate maximă	recomandat
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții
Aer	indicat în anumite condiții
<b>Servicii</b>	
Coadă Tip HB	129100 HB