


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie rotundă Sârmă din oțel 0,50 mm, Ø periei D1×Ø găurii d1 / filet M:
125XM14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	571200 125XM14
GTIN	4017359024805
Clasa articolului	57L

Descriere**Execuție:**

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, **răsucită** și presată adânc în corpul de oțel.
Efect foarte agresiv de periere cu rezistență ridicată la uzură.

Aplicație:

Răsucită spre stânga, se evită în mod sigur desprinderea timpurie.

Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curățarea pieselor de metal, dar și pentru curățarea scândurilor de cofraj. Cu **filet interior M14**, pentru prinderea directă **pe polizoare unghiulare**.

Descriere tehnică

Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	29 mm
Ø periei D ₁	125 mm
Turație maximă	12500 min ⁻¹
Grosimea perilor	0,5 mm

Număr de cozi răsucite	20
Lățimea garniturii L ₁	14 mm
Filet M	M14
Material garnitură	Sârmă de oțel
Răsucire în cozi	răsucit spre stânga
Tip produs	Perie rotundă