

**Garant****Mandrină pentru freze tip Performance, cu orificiu al canalului de răcire  
Forma ADB, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300395 12
GTIN	4062406114633
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Toate cozile superfinisate.
- Inclusiv 4 orificii ale canalului de răcire.

**Execuție text publicitar:**

Inclusiv 4 orificii ale canalului de răcire.

**Avantaj:**

- Fără extragerea frezei, nici măcar o singură smucitură.
- Contur exterior optim – cu amortizare.
- Manipulare plăcută cu ajutorul filetului diferențial.
- Ruperile cozii frezei sunt improbabile.
- Execuție de precizie.

**Avantaj text publicitar:**

- Fără extragerea frezei, nici măcar o singură smucitură.
- Contur exterior optim – cu amortizare.
- Ruperile cozii frezei sunt improbabile.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 Forma B și DIN 6535 Forma HB. Potrivit cel mai bine pentru freze TPC respectiv aplicații pentru avansuri foarte mari. Fără extragere a frezei, concentricitate exactă, **siguranța procesului!**

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

## Descriere tehnică

Ø de prindere D <sub>1</sub>	12 mm
Ø exterior D	40,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	37,5 mm
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
	308802 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40 308600 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308610 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308635 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308620 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 308820 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308630 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308615 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308795 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M 308670 40M

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40 308605 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40 308640 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308806 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308765 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 308830 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40 308700 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40 308740 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308650 40