

Garant**Fresa rotativa, HM, Tipo: AF0627****Dados do pedido**

Número do pedido	541000 AF0627
GTIN	4045197887863
Classe de artigo	51D

Descrição**Modelo:**

Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro. **Fresa rotativa de rebarbagem** com superfície-guia sem gumes na ponta.

Utilização:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Instrução:

Velocidade reduzida para fresas rotativas com um comprimento total de 120 mm: máximo 11 000 rpm

Descrição técnica

Abreviatura do dentado	Z7
Ø da haste	6 mm

Tipo de dentado	de dentes cruzados
Comprimento total	60 mm
Grau de finura do dentado	médio
Ø da cabeça	6 mm
Descrição da forma	Cilindro com superfície de guia
Comprimento da cabeça	27 mm
Série	Dentado Z3
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Fresa rotativa