



Aparafusadora de impacto angular sem fio, Tipo: M18BRAIW/0



Dados do pedido

Número do pedido	074013 M18BRAIW/0
GTIN	4002395006670
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente e robusta com **motor EC sem escovas POWERSTATE™**, longa vida útil do motor e elevada eficiência energética. **Carcaça da transmissão de metal** estável e **punho central ergonômico com revestimento macio**.

Indicador do nível de carga da bateria, iluminação LED da área de trabalho. Com funcionamento à direita/esquerda e comando eletrônico da velocidade. **Eletrônica REDLINK PLUS™** – gestão de desempenho única:

- **Com motor de acionamento do sistema de comunicação – bateria.**
- **Com proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.**

Aparafusadora de impacto angular sem fio M18 BRAIW-0 com alojamento HEX de 3/8 de polegada.

- **Aparafusadora de impacto angular compacta com apenas 307 mm de comprimento.**
- **2 níveis de comutação para máxima flexibilidade.**

Vantagem:

Eletrônica REDLINK PLUS™.

Material fornecido:

Sem bateria e sem carregador, em caixa de cartão.

Instrução:

Pode encontrar baterias sobresselentes e acessórios adequados a partir do n.º 073808.

Descrição técnica

vibração máxima conforme EN	14,8 m/s ²
Medidas do alojamento de ferramentas	3/8 polegada
binário máximo 2.º nível	76 Nm
Número de batidas 1.º nível	0 - 2400 r,p,m,
Designação do fabricante	M18BRAIW-0
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	Quadrado exterior
utilização típica	Strong
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
Número de batidas 2.º nível	0 - 3400 r,p,m,
Ø máximo do parafuso (8,8 – 12,9)	M14
Tipo	M18BRAIW/0
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
binário máximo 1.º nível	40 Nm
Tensão da bateria	18 V
Peso	1,1 kg
Número de baterias incluídas	0
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de bateria	lão de lítio
indicado para material	Aço
Número de batidas	0 - 2400 r,p,m,
Tipo de produto	Aparafusadora