KÄRCHER

# Aspiradores húmidos e secos, Designação do fabricante: NT30TEL

## Dados do pedido

| | |
|---|---|
| Número do pedido | 078521 NT30TEL |
| GTIN | 4054278046006 |
| Classe de artigo | 07C |

## Descrição

**Modelo:**
Potente **aspirador húmido e seco** multiusos com elevada capacidade de aspiração e design compacto, armazenamento de mangueira e suporte para acessórios no aparelho. **Desligamento automático** ao alcançar o nível de enchimento máximo do recipiente.

- **O filtro plissado permite aspirar a húmido e seco sem retirar o filtro.**
- **O sistema automático de limpeza de filtro Tact permite trabalhar sem interrupções com baixos custos de manutenção e uma longa vida útil do filtro.**
- **O interruptor rotativo central permite comutar confortavelmente entre os programas de aspiração.**
- **O grande filtro plissado plano ECO na parte superior permite aspirar a húmido e seco sem retirar o filtro.**
- **O interruptor rotativo central permite comutar confortavelmente entre os programas de aspiração.**
- **Com controlo de velocidade contínuo e sistema antiestático (ligação à terra até à ligação da mangueira de sucção).**
- **Além disso, com tomada para ligar um aparelho elétrico (máximo de 2200 W). A ligação automática inicia o aspirador do aparelho elétrico. Retardamento de desativação de 15 segundos.**
- **A nova manga de ferramenta garante uma ligação ideal à ferramenta elétrica. Regulação da força de sucção através de um anel giratório no corpo base da manga.**

· **O sistema automático de limpeza de filtro Tact permite trabalhar sem interrupções com baixos custos de manutenção e uma longa vida útil do filtro.**
· **Recipiente robusto de 30 l com amortecedor e rodas orientáveis de metal.**

**Material fornecido:**
Inclui mangueira de sucção com cotovelo, tubo de sucção de metal 2×0,5 m, bico para pavimentos e fendas, filtro plissado plano ou de papel.

**Instrução:**
Para óleos e fluidos oleosos, usar o aspirador industrial n.º 078522.

## Descrição técnica

| | |
|---|---|
| Largura | 370 mm |
| Vácuo | 254 mbar |
| Ruído de trabalho | 69 dB(A) |
| Limpeza do filtro | Limpeza automática do filtro Tact |
| Consumo energético | 1380 W |
| Comprimento da mangueira de sucção | 4 m |
| Sistema antiestático | sim |
| Largura nominal de ligação | 35 mm |
| Classe de pó – Aspirador | L |
| Peso | 14 kg |
| Fluxo de ar | 74 l/s |
| Número de turbinas | 1 |
| Comprimento do cabo | 7,5 m |
| Dispositivo de ligação automática | sim |
| Designação do fabricante | NT 30/1 Tact Te L * |
| Volume do recipiente | 30 l |
| Altura | 580 mm |
| Comprimento | 560 mm |
| Sistema de filtragem | Filtro plissado plano ecológico |
| Particularidade | Recipiente robusto com Bumper |
| Alimentação de energia | A energia elétrica |
| Tipo de produto | Aspiradores húmidos e secos |