



Aspirador de segurança ATTIX, Designação do fabricante: 33-2HIC



Dados do pedido

Número do pedido	078542 33-2HIC
GTIN	5711145392107
Classe de artigo	07C

Descrição

Modelo:

Aspirador húmido/seco robusto e potente com sistema de ligação de mangueira (MultiFit) para resolver as tarefas de limpeza profissionais. **Nível de separação > 99,9%**.

- **Sistema de limpeza de filtro InfiniClean totalmente automático.**

Aspirador de segurança compacto para trabalhar com poeiras perigosas das **classes L, M e H, bem como amianto.**

- **Arranque suave, regulação de rotações.**
- **Tomada com ligação automática, antiestática.**

Material fornecido:

Inclui mangueira de sucção, punho arqueado, filtro húmido e elemento filtrante lavável (PET), suportes de mangueira e de cabo. Inclui filtro plissado plano de PTFE lavável, **mangueira de sucção antiestática** Ø 32 mm, tubos de extensão de aço inoxidável D 36 (2× 505 mm), punho arqueado de aço inoxidável, bico para pavimentos industriais 300 mm, bico para fendas, adaptador de ferramentas antiestático.

Instrução:

Mais aspiradores de segurança para cada classe de risco (pós nocivos para a saúde e explosivos) estão disponíveis a pedido (classe L, M, H).

Descrição técnica

Designação do fabricante	33-2HIC
Dispositivo de ligação automática	sim
Vácuo	250 mbar
Número de turbinas	1
Largura	385 mm
Fluxo de ar	75 l/s
Sistema antiestático	sim
Comprimento do cabo	7,5 m
Ø da mangueira	36 mm
Limpeza do filtro	InfiniClean™ totalmente automático
Volume do recipiente	30 l
Consumo energético	1400 W
Comprimento	565 mm
Ruído de trabalho	60 dB(A)
Grau de separação	99,9 %
Altura	520 mm
Comprimento da mangueira de sucção	4 m
Peso	14,5 kg
Classe de pó – Aspirador	L
Classe de pó – Aspirador	M
Classe de pó – Aspirador	H
Classe de pó – Aspirador	Amianto
Particularidade	Aspiradores de segurança
Sistema de filtragem	Filtro plissado plano PTFE
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Aspiradores húmidos e secos

