



## Ferramenta com cilindro de compressão liso EG5 universal, Tipo de alojamento do encabadouro: VDI20



### Dados do pedido

Número do pedido	291500 VDI20
GTIN	4060491015507
Classe de artigo	29F

### Descrição

**Modelo:**

Para uso em tornos CNC e convencionais.

Design simétrico – de uso universal como versões direita e esquerda.

**Vantagem:**

Qualidade de superfície  $R_z < 1 \mu\text{m}$  possível.

Avanços de até 1 mm/rotação (processamento exterior).

Resultados constantes através da medição contínua da força de laminação.

**Utilização:**

Para acabamento mecânico de superfície.

Para processar todos os materiais metálicos até uma resistência à tração de  $1400 \text{ N/mm}^2$  e uma dureza de até 45 HRC.

**Indicado para:**

Área de  $\varnothing$  (recomendado): 10 mm – 100 mm

**Material fornecido:**

Dois rolos de reserva montados na caixa.

**Instrução:**

- **Outras ligações de haste disponíveis a pedido.**
- **As recomendações tecnológicas detalhadas encontram-se no manual de instrução.**

Inserto de ferramenta para cada superfície de processamento depende do tipo de revolver (estrela/disco).

## Descrição técnica

Ø do rolo	5 mm
Desfasamento central das pontas f	78 mm
força de laminação máxima	3 kN
Tipo de alojamento do encabadouro	VDI20
Projeção L <sub>A</sub>	83 mm
Sentido de corte	esquerda e direita
Tipo de produto	Ferramenta com cilindro de compressão liso