



## Dados do pedido

Número do pedido

086790 3A

GTIN

Classe de artigo

08V

## Descrição

### Modelo:

Corpo fundido oco estável em ferro fundido especial com uma superfície de apoio grande. Pé de suporte com furos para a fixação na base (bancada de trabalho ou armação inferior n.º 086795). Pinhão e êmbolo de cremalheira em aço resistente ao desgaste para as mais altas exigências. Trabalho preciso graças ao êmbolo de cremalheira temperado e retificado, assim como graças à guia comprida do êmbolo. Arruela de batente rotativa com quatro reentrâncias de tamanhos diferentes para o apoio de peças de trabalho diferentes. Ativação do êmbolo através de braço de alavanca.

### Utilização:

Para inserir e extrair casquilhos, rolamentos de esferas, mandris rotativos, pinos, pernos, etc. Também para trabalhos de brochagem, bem como para a operação de ferramentas de corte e de punção simples.

### Pintura:

Cinza claro RAL 7035.

## Descrição técnica

Altura da estrutura fundida

700 mm

Ø do êmbolo

48 mm

Peso	92 kg
para peça de Ø até	450 mm
Larguras de fenda da arruela de batente	25/45/65/85 mm
Profundidade da área de base	480 mm
curso máximo do êmbolo	400 mm
pressão de saída máxima	8,95 kN
Tipo	3 A
Largura da área de base	250 mm
Alcance até meio do êmbolo	230 mm
Tipo de produto	Prensa manual com mandril

## Acessórios

Armação inferior para prensa com mandril	086795
--	--------