

Garant GRIDLINE

**Carro de ferramentas ToolCar, 20×16G, Número de gavetas: 5****Dados do pedido**

Número do pedido	914520 5
GTIN	4045197892089
Classe de artigo	9GT

**Descrição****Versão:**

O carro de ferramentas ToolCar com **tapete GARANT GridLine** resistente a riscos, antiderrapante e proteção especial sem danificar a superfície. Substituição fácil da prateleira por outros tampos de trabalho (p. ex., de bambu) ou por um tampo de trabalho de bambu com torno de bancada. Compartimento para objetos de valor/compartimento lateral pode ser trancado de forma central com as gavetas. As frentes de gaveta e longarinas do carro estão revestidas com para-choques de LDPE. Em caso de colisão, estes evitam a danificação de superfícies sensíveis e peças de trabalho.

**Equipamento:**

Altura frontal das gavetas: 75; 75; 200; 200; 200 mm

**Material fornecido:**

Inclui subdivisões:

- 1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 75 por cada 75 mm de gaveta,
- 1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 125 por cada 125 mm de gaveta.

**Pintura:**

**Revestido a pó** de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016.

**Nota:**

Para as gavetas com 200 mm de altura, agora também cabem as régua separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 200, bem como as régua de rebordo n.º 951560 tam. 200 e as divisórias de encaixe n.º 951741 – 951821 respetivamente com tam. 200.

Acessórios e material de separação adicionais, ver grupo 95. Material de separação adequado: réguas de rebordo ranhuradas n.º 951560 tam. 75 e tam. 200; réguas separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 75 e tam. 200; divisórias encaixáveis largura n.º 951721 – 951821 tam. 75 e n.º 951741 – 951821 tam. 200.

## Descrição técnica

Largura	800 mm
Profundidade	500 mm
Altura	1000 mm
Largura útil da gaveta	500 mm
Peso	74,4 kg
Profundidade útil da gaveta	400 mm
Número de gavetas	5
Largura útil da gaveta em G	20
Profundidade útil da gaveta em G	16
Série	Carro de ferramentas ToolCar
Série	ToolCar
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Área útil da gaveta em G	20×16
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	40 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	20×16G
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Tipo de produto	Carro de ferramentas

## Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo VA21	914227 VA21
--	-------------

Jogo de rodízios para carro de ferramentas e bancada de trabalho com rodas Tipo G

915567 G

Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 16G indicado para altura frontal da gaveta 125

951510 125

Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 16G indicado para altura frontal da gaveta 75

951510 75