

**Garant****Freză de șlefuire, Carbură, Tip: T1610/8****Date comandă**

Numărul de comandă	541000 T1610/8
GTIN	4062406115791
Clasa articolului	51D

**Descriere****Execuție:**

Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coadă este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM. **Freză de șlefuire pentru debavurare (interior)** cu dantură pentru torsiune la stânga și unghi de 45° pentru **teșire**.

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Notă:**

Turație redusă pentru știfturile de frezare cu o lungime totală de 120 mm: maxim 11.000 min<sup>#1</sup>

**Descriere tehnică**

Ø cap	16 mm
Lungimea totală	120 mm

Simbol pentru dantură	Z3
Ø cozii	8 mm
Unghi	45 grad
Grad de finețe a danturii	mediu
Descrierea formei	Debavurare
Lungimea capului	10 mm
Serie	Dantură Z3
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire