

Garant GRIDLINE

**Carro de ferramentas com 6 gavetas extraível em ambos os lados, 20×16G,
Número de gavetas: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	914550 6
GTIN	4045197892232
Classe de artigo	9GT

Descrição**Modelo:**

Carro de ferramentas com prateleira X-ABS resistente a riscos, antiderrapante e proteção especial sem danificar a superfície. Substituição fácil da prateleira por outros tampos de trabalho (p. ex., de bambu) ou por um tampo de trabalho de bambu com torno de bancada. As gavetas são extraíveis de ambos os lados.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Material fornecido:

Inclui subdivisões:

1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 75 por cada 75 mm de gaveta,

1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 125 por cada 125 mm de gaveta.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016.

Instrução:

Compartimento para objetos de valor/compartimento lateral opcional n.º 914791 não integrado no fecho central do carro de ferramentas, fecha com fechadura de cilindro com pinos separada.

Para as gavetas com 200 mm de altura, agora também cabem as réguas separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 200, bem como as réguas de rebordo n.º 951560 tam. 200 e as divisórias de encaixe n.º 951741 – 951821 respetivamente com tam. 200.

Acessórios e material de separação adicionais, ver grupo 95. Material de separação adequado: réguas de rebordo ranhuradas n.º 951560 tam. 75; tam. 125 e tam. 200; réguas separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 75; tam. 125 e tam. 200; divisórias encaixáveis n.º 951721 – 951821 tam. 75; n.º 951731 – 951821 tam. 125 e n.º 951741 – 951821 tam. 200.

Descrição técnica

Largura	800 mm
Largura útil da gaveta	500 mm
Peso	71 kg
Profundidade	500 mm
Profundidade útil da gaveta	400 mm
Altura	1000 mm
Número de gavetas	6
Largura útil da gaveta em G	20
Profundidade útil da gaveta em G	16
Área útil da gaveta em G	20×16
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	40 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	75 %
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	20×16G
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Tipo de produto	Carro de ferramentas

Acessórios

Jogo de rodízios para carro de ferramentas e bancada de trabalho com rodas Tipo G	915567 G
Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 16G indicado para altura frontal da gaveta 125	951510 125
	951510 75

Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 16G
indicado para altura frontal da gaveta 75
